

# ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098

Objednávací číslo 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●○○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Alpha stainless              |
| Typ                         | Pevné Kolečko                |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 80 kg                        |
| Nerezové                    | ✓                            |
| Statická Nosnost            | 160 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -30 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 250 °C                       |
| Celková výška               | 128 mm                       |
| Stavební výška              | 85 mm                        |
| Celková hmotnost            | 0,614 kg                     |

## KOLO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál středu    | Hliník                    |
|                    | měkký                     |
| Materiál běhounu   | Tlumení, Tepelná odolnost |
| Ložisko            | Suchá ložisková průchodka |
| Osa kola           | Šroub s maticí            |
| Barva Kola         | Kovová                    |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra               |
| Průměr             | 100 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 35 mm                     |
| Šířka středu kola  | 35 mm                     |
| Tvrdość Běhoun (A) | 75 Obuv A                 |

## UCHYCENÍ

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Materiál      | Nerezové ocel, těžká |
| Tvar Vidlice  | Široký               |
| Barva vidlice | Nerezové ocel        |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 100 mm               |
| Šířka plotny                    | 85 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 9 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098  
Objednáací číslo 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

