

KAPPA

9681FTP125P63 CL67

EAN 4031582315370
Broj porudžbine 00830497

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-------|
| Performanse kotrljanja | ●●●●○ |
| Buka u pokretu | ●●●●○ |
| Ishrana | ●●●●○ |
| otpornost na rdju | ●●●●○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda | Kappa |
| Tip | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard | EN12533 - Tockoviza teske terete |
| Nosivost na 4 km/h | 660 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 550 kg |
| Statički Nosivost | 1100 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 170 mm |
| Ukupna širina | 110 mm |
| Ukupna težina | 5,523 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | Ливено Гвожђе |
| materijal omotaca | Poliuretana, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Med žuta (RAL1005) |
| štitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---|
| Materijal | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajući |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 48 mm |
| okretni radijus | 112,5 mm |
| Otpor okretanju | 225 mm |
| | ✓ |
| Prečnik kupole | 111 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 135 mm |
| Širina ploče | 110 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

KAPPA

9681FTP125P63 CL67

EAN 4031582315370
Broj porudžbine 00830497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

