PRODUKTINFORMATION

# BASETECH

## POR100x36-Ø12

EAN 4031582419016

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Rulleleje |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 36 mm |
| Aksel Huldiameter | 12 mm |
| Navlængde | 44,4 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●● |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Basetech |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 160 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 320 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 0,14 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# BASETECH

POR100x36-Ø12

EAN 4031582419016

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Produkttegninger**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH