ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ZETA REVERSE

468SITP125P63 soft cv

EAN 4031582398373



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●●○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta reverse
Тип	Поворотний Колісна опора із Блокування напряму
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	400 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	320 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	164 mm
Загальна ширина	96 mm
Загальна вага	2,97 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, дуже важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	117,5 mm
Поворотне з’єднання	235 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

КОЛЕСО

Tread profile	опуклий
Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Дорожньо-сірий A (RAL7042)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA REVERSE


468SITP125P63 soft cv


EAN 4031582398373

Номер замовлення 00860896

Креслення продукту







© Copyright 2026 TENTE International GmbH