DURATECH

UOO125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	43 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOO125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH