INTEGRAL TWIN LOAD

3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral twin load
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	750 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	193 mm
Largeur totale	74 mm
Poids	2.32 kg

CHAPE

Déport	45 mm
Rayon d'encombrement	124.5 mm
Diamètre d'encombrement	249 mm
Diamètre du dôme	70 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du corps de roue	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	50 mm
Position de la tige filetée	7 mm
Nombre de trous de fixation	2

© Copyright 2026 TENTE International GmbH