

## ALPHA STAINLESS

8478UOO160P63

EAN 4031582313413

Pasūtījuma numurs 00035545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha stainless                 |
| Korpasa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis        |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvnēsība pie 4 km/h                | 500 kg                          |
| Nerūsējošais                         | ✓                               |
| Statiskā krāvnēsība                  | 1000 kg                         |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -40 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 200 mm                          |
| Kopējais platums                     | 115 mm                          |
| Kopējais svars                       | 1,426 kg                        |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpasa materiāls      | Poliamīds                   |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano            |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni    |
| Ritenis krāsa          | Dabiski balts               |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 160 mm                      |
| Protektora platums     | 40 mm                       |
| Korpasa platums        | 40 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

## KRONŠTEINIS

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Materiāls    | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma | Plaša                       |
| Krāsa        | Nerūsējošais tērauds        |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 115 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8478UOO160P63

EAN 4031582313413

Pasūtījuma numurs 00035545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

