NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Indefinició
Material de la banda de rodadura	Polipropilè, suau
Diametralització	82 mm
Banda de rodadura ample	96 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Rodament de boles diàmetre	52 mm
Rodament de bolesamplada	14 mm

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	750 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1500 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte





