

ZETA STAINLESS

8670UFX160P63

EAN 4031582313536
Numero d'ordine 00829521

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore | ● ● ● ● ● |
| Attrito | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nome del prodotto | Zeta stainless |
| Tipo | Ruota girevole |
| Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h | 300 kg |
| Portata a 6 km/h | 240 kg |
| Inossidabile | ✓ |
| Portata statica | 600 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
| Altezza totale | 200 mm |
| Larghezza complessiva | 96 mm |
| Peso complessivo | 2,829 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| | morbido |
| Materiale del battistrada | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Grigio/antitraccia |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 160 mm |
| Larghezza battistrada | 46 mm |
| Larghezza corpo | 46 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 64 Shore A |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale | Acciaio Inossidabile, Pesante |
| Forma della forcella | Largo, Rinforzato |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Acciaio Inossidabile |
| Disassamento | 55 mm |
| Raggio di piroettamento | 135 mm |
| Ingombro di piroettamento | 270 mm |
| Diametro cuffia superiore | 96 mm |

FISSAGGIO

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 137 mm |
| Larghezza della piastra | 105 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 74 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 74 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
| Diametro del foro della piastra | 11 mm |

ZETA STAINLESS

8670UFX160P63

EAN 4031582313536

Numero d'ordine 00829521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

