PRODUKTINFORMATION

# AGILA

## 2477UAP100R47-32-35

EAN 4031582327137



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●●○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Agila |
| Typ | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 138 mm |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel |
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 43,5 mm |
| Schwenkradius | 131 mm |
| Störkreis | 262 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Kunststoffexpander, quadratisch |
| Expanderbefestigung (Minimum) | 32 mm |
| Expanderbefestigung (Maximum) | 35 mm |
| Hinweis | Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477UAP100R47-32-35

EAN 4031582327137

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen







