PRODUCTINFORMATIE

ZETA

4688IEP200P63

EAN 4031582308273



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	450 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	360 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	900 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	240 mm
Totale breedte	117 mm
Totaal gewicht	2,94 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	67 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	117 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ZETA

4688IEP200P63

EAN 4031582308273

Bestelnummer 00804234

Producttekeningen





