PRODUKTINFORMATION

INTEGRAL TWIN

2944USX100R36-32S30 D 7035 4xM6 W

EAN 4031582341812



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Integral twin
Type	Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Standard	EN12531 - Hospitalssengehjul
Belastning ved 3 km/t	125 kg
Belastning ved 4 km/t	125 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	375 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	129 mm
Samlet bredde	63 mm
Samlet vægt	1,07 kg
Certificering	Testet og overvåget af TÜV Süd

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Lysegrå (RAL7035)
Udladning	31 mm
Udfaldsradius	85 mm
Udfaldsdiameter	170 mm
Dome-diameter	61,5 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Leje	Præcisionskugleleje, Forseglet
Hjul farve	Lysegrå (RAL7035)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	15 mm
Fælgbredde	15 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	91 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter	32 mm
Boltlængde	51 mm
Bolt trådens position	7 mm
Bolt	4
Tip	Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.

German Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL TWIN

2944USX100R36-32S30 D 7035 4xM6 W

EAN 4031582341812

Bestillingsnummer 00063387

Produkttegninger



German Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH