**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# DURATECH

## TOP 082x70-Ø20 HL70

EAN 4031582322590



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●●● |
| Шум руху | ●●○○○ |
| Атритація | ●●●●● |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Duratech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 750 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 600 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 1500 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна вага | 0,46 kg |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліамід , важкий |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 82 mm |
| Протектор | 70 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 20 mm |
| Довжина хаба | 70 mm |
| Ширина тіла | 70 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |
| Тип підшипника | 6204 |

# DURATECH

## TOP 082x70-Ø20 HL70

EAN 4031582322590

Номер замовлення 00805242

**Креслення продукту**







