PRODUKTINFORMATION

ALPHA

8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal

Bestillingsnummer 00064977



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●●
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Type	Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	200 mm
Samlet bredde	99 mm
Samlet vægt	1,86 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	55 mm
Udfaldsradius	143,5 mm
Udfaldsdiameter	287 mm
Dome-diameter	96 mm

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje, Rustfri
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	46 mm
Fælgbredde	46 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	64 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Plade med central låsning
Pladelængde	175 mm
Pladebredde	112 mm
Længde på pladehul (maksimum)	77,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	13 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal


Bestillingsnummer 00064977

Produkttegninger









© Copyright 2026 TENTE International GmbH