

ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649

Pasūtījuma numurs 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	250 kg
Statiskā kravnēsība	500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	155 mm
Kopējais platums	85 mm
Kopējais svars	0,831 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Krāsa	Pasivēts ar zilu

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	103 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649
Pasūtījuma numurs 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

Technical drawing showing three views of a wheel assembly: a top view, a side view, and a perspective view. Dimensions are provided in millimeters: top view shows a diameter of $\varnothing 125 \pm 0.2$, a width of 80 ± 0.2 , and a distance of 77 ± 0.2 between mounting points; side view shows a height of 85 ± 0.2 and a width of 46 ± 1 ; perspective view shows a wheel diameter of 12. A note in German states: 'Schutzmerkmal ISO 10218 beachten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Urheberrechts- oder Geschäftsgeheimnisverletzung vorbehalten.' A warning in German and English reads: 'Achtung! Zeichnungsänderungen nur nach Freigabe! attention! amendment of drawing only after release!'. A note in English states: 'Notice the protective note ISO 10218. The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of this content to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.'

Abgesehen	Überfläche	Reaktion: 10, 12	mit Holz Folie versehen
		Verstärkt	<input type="checkbox"/> Folie <input type="checkbox"/> Holz Folie
		3478 125P62	
TENTE		TR11457	10/11
City	Address	City	City