

# KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346

Pasūtījuma numurs 00801481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums                   | Kappa load                               |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis                 |
| Standarta                            | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
| Krāvnese pie 4 km/h                  | 2400 kg                                  |
| Krāvnese pie 6 km/h                  | 2000 kg                                  |
| Statiskā krāvnese                    | 4800 kg                                  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                    |
| Kopējais augstums                    | 355 mm                                   |
| Kopējais svars                       | 17,229 kg                                |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Čuguns                           |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 300 mm                           |
| Protektora platums     | 80 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |

## KRONŠTEINIS

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Materiāls    | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts             |
|              | ✓                               |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 175 mm             |
| Plāksnes platums                       | 140 mm             |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 140 mm             |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 15 mm              |

# KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346

Pasūtījuma numurs 00801481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

