PRODUCTINFORMATIE

NOVATECH

ITB 250x55-Ø35 HL60

EAN 4031582397994



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	boring met spiebaan
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	55 mm
Asgatdiameter	35 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	55 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	1200 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1000 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	2000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	1,83 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITB 250x55-Ø35 HL60

EAN 4031582397994

Bestelnummer 00861408

Producttekeningen

