PRODUKTINFORMATION

# NOVATECH

## ETP 085x90-Ø20 HL90

EAN 4031582383843



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Novatech |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 800 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 640 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 1600 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 1,36 kg |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Stål, jern |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 85 mm |
| Hjulbane bredde | 90 mm |
| Aksel Huldiameter | 20 mm |
| Navlængde | 90 mm |
| Fælgbredde | 90 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
| Lejetype | 6204 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# NOVATECH


## ETP 085x90-Ø20 HL90

EAN 4031582383843

Bestillingsnummer 00828567

**Produkttegninger**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH