PRODUCTINFORMATIE

ANIKA

5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Anika
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	57 mm
Totale breedte	37 mm
Totaal gewicht	0,65 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	64 mm
Uitzwenking	128 mm
Diameter koepel	18 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	55 mm
Breedte Loopvlak	11 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	10 mm

interzum Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ANIKA


5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen





interzum
Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH