INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ALPHA

3477PVO125P62

EAN 4031582305623



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	155 mm
Àmplia general	75 mm
Pes total	1,17 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	123 mm
Sterferencia de giro	246 mm
Dome Dictel	75 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	37 mm
Corporació ample	37 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	105 mm
Placa ampla	80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3477PVO125P62

EAN 4031582305623

Número de comanda 00005408

Plànols del producte

