ZETA

4681ITP200P63 FlatXL

EAN 4031582400489



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-0.33 °C
Hauteur	240 mm
Poids	3.71 kg

CHAPE

Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm

ROUE

Tread profile	plat
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ZETA

4681ITP200P63 FlatXL

EAN 4031582400489

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit







