

ZETA REVERSE

468BITP160P63

EAN 4031582398342

Номер замовлення 00860886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-------|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●●○ |
| Атриація | ●●●●○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Zeta reverse |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напрямку |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 800 kg |
| Обвантажопідйомність 6 км/год | 640 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 1600 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 200 mm |
| Загальна ширина | 96 mm |
| Загальна вага | 3,611 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Алюміній |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлтий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | медово-жовтий (RAL1005) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 160 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--|
| Матеріал | Сталевий лист, дуже важкий |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 55 mm |
| Радіус повороту | 161 mm |
| Поворотне з'єднання | 322 mm |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина тарілки | 105 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ZETA REVERSE

468BITP160P63

EAN 4031582398342

Номер замовлення 00860886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468BITP160P63

EAN 4031582398342

Номер замовлення 00860886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

