

INTEGRAL

2040UAP150R05-28 9002

EAN 4031582300123

Номер на поръчката 00030696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Име на продукта | Integral |
| Тип | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12531 – Легло за болнични заведения |
| Товароносимост при 3 км/ч | 150 kg |
| Товароносимост при 4 км/ч | 150 kg |
| Статичен Товароносимост | 450 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 183 mm |
| Обща ширина | 62 mm |
| Общо тегло | 1,069 kg |
| Сертифициране | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd |

IF награда за
ДизайнНаграда за
Дизайн Red Dot

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят Резба | Сива шистичка (RAL7015) |
| Цвят на Колело | Сива шистичка (RAL7015) |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка |
| Диаметър | 150 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Ширина на тялото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят | Сиво бяло (RAL9002) |
| Изместване | 40 mm |
| Радиус на завъртане | 115 mm |
| Интерференция при завъртане | 230 mm |
| Диаметър на купол | 62 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Тип на фитинга | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 28 mm |
| Дължина на Болт | 45 mm |
| Позиция на резбата на Болт | 19 mm |
| Количество отвори за монтаж на Болт | 2 |

INTEGRAL

2040UAP150R05-28 9002



EAN 4031582300123

Номер на поръчката 00030696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



IF награда за
Дизайн



Награда за
Дизайн Red Dot