产品信息

AGILA

2475DIK050P40

EAN 4031582050080



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	40 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	80 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总高	69 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.26 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	24 mm
旋转半径	82 mm
转向干涉	164 mm
圆顶直径	41 mm

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
轮体宽度	19 mm
胎面硬度 （A）	80 岸 A

固定件

固定件类型	方形板
上板长	60 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度（最小）	38 mm
上板孔长度（最大）	48 mm
上板孔宽度（最小）	38 mm
上板孔宽度（最大）	48 mm
上板孔直径	6.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

产品信息

AGILA

2475DIK050P40

EAN 4031582050080

订单号 00003886

产品图纸



