

## ALPHA

3477UOO100P30-13

EAN 4031582306132  
Bestellnummer 00005760

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Alpha                          |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 150 kg                         |
| Statische Tragfähigkeit     | 250 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                          |
| Bauhöhe                     | 128 mm                         |
| Gesamtbreite                | 75 mm                          |
| Gesamtgewicht               | 0,838 kg                       |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Gleitlager              |
| Achse                    | Verschraubt             |
| Radfarbe                 | Natürliches Weiß        |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 100 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 36 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 36 mm                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D              |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Stahlblech, schwer    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 41 mm                 |
| Schwenkradius   | 123 mm                |
| Störkreis       | 246 mm                |
| Dom Durchmesser | 75 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm         |

# ALPHA

3477UOO100P30-13

EAN 4031582306132  
Bestellnummer 00005760



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

