

# AGILA CARE

2476XSP100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582358186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veikspēja   | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila care                                               |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi                         |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                                                   |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                                                       |
| Nerūsējošais                         | Nē                                                       |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                                                   |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                                    |
| Kopējais augstums                    | 138 mm                                                   |
| Kopējais svars                       | 0,87 kg                                                  |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 38 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 88 mm                  |
| Grozāms savienojums | 176 mm                 |

## RITENIS

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, elektrovadītspējīgs       |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione     |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                    |
| Diametrs               | 100 mm                               |
| Protektora platums     | 32 mm                                |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                          |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija |
| Skrūves diametrs   | 32 mm                                                   |
| Skrūves garums     | 50 mm                                                   |

# AGILA CARE

2476XSP100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582358186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

