PRODUCTINFORMATIE

DURATECH

TOP 085x100-Ø20 HL100

EAN 4031582331301



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	100 mm
Breedte wielkern	100 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●○○○
Verloop	●●●●●
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	720 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,59 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 085x100-Ø20 HL100


EAN 4031582331301

Bestelnummer 00832618

Producttekeningen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH