

# LINEA LIGHT

5925POH065L51-10

EAN 4031582404005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname                 | Linea light                  |
| Typ                         | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen        |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 40 kg                        |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                         |
| Rostfrei                    | Nein                         |
| Statische Tragfähigkeit     | 80 kg                        |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                       |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                        |
| Bauhöhe                     | 68 mm                        |
| Gesamtbreite                | 46 mm                        |
| Gesamtgewicht               | 0,09 kg                      |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Stift, drehbar       |
| Schwenkradius   | 67 mm                |
| Störkreis       | 134 mm               |
| Dom Durchmesser | 23 mm                |

## RAD

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager                   | Gleitlager              |
| Fadenschutz             | Mit Fadenschutz         |
| Durchmesser             | 65 mm                   |
| Breite der Lauffläche   | 13,9 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Befestigungsart        | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm                       |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA LIGHT


5925POH065L51-10

EAN 4031582404005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award