ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690

Numéro de commande 00021810



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	34 mm
Diamètre de l’alésage	8.3 mm
Longueur de moyeu	45 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.29 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690

Numéro de commande 00031810

Dessins du produit

