ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

DURATECH

TOP 085x90-Ø20 HL90

EAN 4031582331240



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●●
Шум руху	●●○○○
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	640 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,58 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	85 mm
Протектор	90 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	90 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x90-Ø20 HL90

EAN 4031582331240

Номер замовлення 00832616

Креслення продукту





