INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●○○○
Ruído de movimento	●●●●●
Desgaste	●●●●●
Resistência à corrosão	●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Zeta stainless
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	240 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Sim
Capacidade de carga estática	600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Altura total	200 mm
Largura geral	117 mm
Peso geral	2,08 kg

SUPORTE

Material da caixa	Aço inoxidável, pesado
Em Forma de Garfo	Amplo, Reforçado
Cor	Aço inoxidável

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, selado
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Cinzento/não deixa marcas
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	46 mm
Largura do corpo	46 mm
Dureza do Piso (A)	64 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	117 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	74 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	74 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8678UFX160P63

EAN 4031582313956

Número de encomenda 00829522

Desenhos do produto





© Copyright 2026 TENTE International GmbH