PRODUKTINFORMATION

ZETA REVERSE

468SITP160P63

EAN 4031582398281



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●●○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Zeta reverse
Typ	Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	640 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	200 mm
Gesamtbreite	96 mm
Gesamtgewicht	3,26 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, sehr schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	55 mm
Schwenkradius	135 mm
Störkreis	270 mm
Dom Durchmesser	96 mm

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenlänge	137 mm
Plattenbreite	105 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	75 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	105 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA REVERSE


468SITP160P63


EAN 4031582398281

Bestellnummer 00860883

Produktzeichnungen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH