
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●○○○
Шум руху	●●●●●
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	400 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	2,34 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Сірий / не маркування
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	250 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Номер замовлення 00836073

Креслення продукту




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366097

Номер замовлення 109836073



© Copyright 2026 TENTE International GmbH