

ALPHA CENTRAL

3476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380538

Pasūtījuma numurs 00064663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha central
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	300 kg
Kravnesība pie 6 km/h	200 kg
Statiskā kravnesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	99 mm
Kopējais svars	2,664 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gultnis	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	160 mm
Protektora platums	46 mm
Korpusa platums	46 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	143,5 mm
Grozāms savienojums	287 mm
Kupola diametrs	96 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Plāksne ar centrālo fiksāciju
Plāksnes garums	176 mm
Plāksnes platums	112 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	77,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	13 mm

ALPHA CENTRAL

3476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380538

Pasūtījuma numurs 00064663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

