TERMÉKINFORMÁCIÓK

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	37 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	48 mm
Test szélessége	37 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,47 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350

Rendelési szám 00030824

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH