INTEGRAL

2044UAX125R26 RAL 9002

EAN 4031582443196

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	125 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

product design award

reddot design award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

INTEGRAL

2044UAX125R26 RAL 9002

EAN 4031582443196

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

