TERMÉKINFORMÁCIÓK

MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	60 mm
A futófelület keménysége (D)	60 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●●○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	350 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	300 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	700 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,78 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH