INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

INTEGRAL

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582300185



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Integral
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Standarta	EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	150 kg
Kravnesība pie 4 km/h	150 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	450 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	183 mm
Kopējais platums	62 mm
Kopējais svars	0,99 kg
Sertifikācija	Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	115 mm
Grozāms savienojums	230 mm
Kupola diametrs	62 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Protektors krāsa	Pelēks šīferis (RAL7015)
Ritenis krāsa	Pelēks šīferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	150 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	96 mm
Skrūve vītnes pozīcija	19 mm
Skrūvju montāžas caurumu daudzums	4

«IF Design» balva

«Red Dot» dizaina balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582300185

Pasūtījuma numurs 00061434

Produkta rasējumi



«IF Design» balva

«Red Dot» dizaina balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH