

ZETA REVERSE

468BITP125P63 CV

EAN 4031582398311

Numéro de commande 00860893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Zeta reverse |
| Type | Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 500 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 400 kg |
| Capacité de charge statique | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 164 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids | 3,169 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Aluminium |
| | convexe |
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur de la roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--|
| Matériau | Tôle d'acier, forte charge |
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
| Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 60 mm |
| Rayon d'encombrement | 161 mm |
| Diamètre d'encombrement | 322 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ZETA REVERSE

468BITP125P63 CV

EAN 4031582398311

Numéro de commande 00860893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468BITP125P63 CV

EAN 4031582398311

Numéro de commande 00860893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

