製品情報

ZETA REVERSE

468BTOO125P63 180°

EAN 4031582398205



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●○
動きのノイズ	●○○○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Zeta reverse
ハウジングタイプ	トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	700 kg
6km/hの耐荷重	560 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1400 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	164 mm
総重量	2.85 kg

ハウジング

ハウジング材質	スチール、超重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
ハウジング色	青色被膜保護
オフセット	60 mm
旋回径	360 mm

車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長（最大）	105 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	80 mm
プレート穴径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA REVERSE


468BTOO125P63 180°


EAN 4031582398205

注文番号 00860931

製品図面







© Copyright 2026 TENTE International GmbH