

# DELTA

3641UOP200P63

EAN 4031582337938  
Bestelnummer 00833652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam                  | Delta                             |
| Type                         | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting     |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 600 kg                            |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 480 kg                            |
| Statisch Draagvermogen       | 1200 kg                           |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                            |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                             |
| Totale hoogte                | 250 mm                            |
| Totale breedte               | 94 mm                             |
| Totaal gewicht               | 3,045 kg                          |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide               |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Precisiekogellagers     |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Natuurlijk wit          |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes         |
| Diameter                      | 200 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                   |
| Breedte wielkern              | 50 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D              |

## VORK

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, zwaar   |
| Vork Vorm       | Breed, versterkt    |
| Zwenklager      | Precisiekogellagers |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd  |
| Offset          | 55 mm               |
| Zwenk radius    | 155 mm              |
| Uitzwenking     | 310 mm              |
| Diameter koepel | 94 mm               |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 137 mm             |
| Breedte plaat                      | 105 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

# DELTA

3641UOP200P63

EAN 4031582337938  
Bestelnummer 00833652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

