

## LINEA LIGHT

5925POI065L51-10

EAN 4031582404043



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Linea light                 |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s Brzda kola |
| Standardní                  | EN12528 – Nábytková kola    |
| Nosnost 3 km/h              | 40 kg                       |
| Statický Nosnost            | 80 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                       |
| Celková výška               | 68 mm                       |
| Celková šířka               | 46 mm                       |
| Celková hmotnost            | 0,086 kg                    |

## KOLO

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Materiál těla    | Polyprpylen                   |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo        |
| Ložisko          | Ložisko s distanční trubičkou |
| Ochranná krytka  | Bez pouzdra                   |
| Průměr           | 65 mm                         |
| Šířka Běhoun     | 13,9 mm                       |

## UCHYCENÍ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Materiál             | Polyamid              |
| Tvar Vidlice         | Uchycení dvou Kolo    |
| Otočné ložisko       | Přírubový čep, otočný |
| Radius otočení       | 67 mm                 |
| Otočné rušení        | 134 mm                |
| Průměr otočné kamery | 23 mm                 |

## MONTÁŽ

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Typ montáže          | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru Matice | 10 mm                       |

Návrhář klub  
DeutscherOcenění  
Interzum  
AwardOcenění IF  
Design  
Award

# LINEA LIGHT


5925POI065L51-10

EAN 4031582404043



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY



Návrhář klub  
Deutscher



Ocenění  
Interzum  
Award



Ocenění IF  
Design  
Award