INFORMACE O PRODUKTU

AGILA

2477UAP150R05-28 M8/19

EAN 4031582302332



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	188 mm
Stavební výška	60 mm
Celková hmotnost	1,33 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	dvouřadá kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	36 mm
Poloměr otáčení	60 mm
Průměr otáčení	262 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	28 mm
Délka čepu	45 mm
Poloha závitu šroubu	19 mm
Množství montážních otvorů	2

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2477UAP150R05-28 M8/19

EAN 4031582302332

Objednací číslo 00030249

Výkresy produktu





