INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GALEA STAINLESS

5081PJC125P60-90x70

EAN 4031582368031



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Galea stainless
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	163 mm
Poids	0,57 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Capotée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	90 mm
Largeur de la platine	70 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	60 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	70 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	50 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	55 mm
Diamètre des trous de la platine	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA STAINLESS

5081PJC125P60-90x70

EAN 4031582368031

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH