

## ALPHA

3477UFJ125P30-13

EAN 4031582381498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ● |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Alpha                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení   |
| Nosnost 4 km/h              | 160 kg                         |
| Elektrické vodivé           | Ne                             |
| Nerezové                    | Ne                             |
| Statická Nosnost            | 320 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                          |
| Celková výška               | 155 mm                         |
| Celková hmotnost            | 1,27 kg                        |

## UCHYCENÍ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice     | Široký               |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody    |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou    |
| Vyosení          | 40 mm                |
| Poloměr otáčení  | 121 mm               |
| Průměr otáčení   | 242 mm               |

## KOLO

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Tread hardness     | měkký                                          |
| Materiál středu    | Polyamid                                       |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Valivé ložisko                                 |
| Osa kola           | Šroub s maticí                                 |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem                          |
| Průměr             | 125 mm                                         |
| Šířka Běhoun       | 40 mm                                          |
| Tvrdost Běhoun (A) | 64 Obuv A                                      |

## MONTÁŽ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Typ uchycení           | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 13 mm         |

# ALPHA

3477UFJ125P30-13

EAN 4031582381498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

