

KAPPA

9681ITP125P63 CL67

EAN 4031582315578

Pasūtījuma numurs 00830590



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums | Kappa |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 500 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 400 kg |
| Statiskā kravnesība | 1000 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 170 mm |
| Kopējais platums | 110 mm |
| Kopējais svars | 3,899 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
| Protectora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protectora platums | 50 mm |
| Korpusa platums | 50 mm |
| Protectora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protectora cietība (D) | 42 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|--|
| Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 48 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 112,5 mm |
| Grozāms savienojums | 225 mm |
| | ✓ |
| Kupola diametrs | 111 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 135 mm |
| Plāksnes platums | 110 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

KAPPA

9681ITP125P63 CL67

EAN 4031582315578

Pasūtījuma numurs 00830590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9681ITP125P63 CL67

EAN 4031582315578

Pasūtījuma numurs 00830590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

