

ALPHA STAINLESS

8470UFD160P63

EAN 4031582346879

Номер замовлення 00035537



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху | ● ● ● ● ○ |
| Атриція | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ● ● |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Alpha stainless |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 300 kg |
| Нержавіюча сталь | ✓ |
| Статичний Вантажопідйомність | 600 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 200 mm |
| Загальна ширина | 96 mm |
| Загальна вага | 2,144 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| | м'який |
| Матеріал протектору | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Носіння | Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Діаметр | 160 mm |
| Протектор | 46 mm |
| Ширина тіла | 46 mm |
| Твердість Протектор (A) | 63 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Нержавіюча сталь, важка |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув) | 55 mm |
| Радіус повороту | 135 mm |
| Поворотне з'єднання | 270 mm |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина тарілки | 105 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UFD160P63

EAN 4031582346879

Номер замовлення 00035537



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

