INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LINEA

5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	82 mm
Largeur totale	54 mm

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Blanc gris (RAL9002)
Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	81 mm
Diamètre d'encombrement	162 mm
Diamètre du dôme	30 mm
Diamètre du filetage	10 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Riveté
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	15 mm

Deutscher Designer Club · Interzum Award · IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH