INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

INTEGRAL SMART PLUS

1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN

EAN 4031582551310



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral smart plus
Type	Roulette pivotante avec central, Blocage total
Standard	similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 4 km/h	135 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	405 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	183 mm
Largeur totale	62 mm
Poids global	1.13 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, légère
Forme Chape	Fermé
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Gris blanc (RAL9002)
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	115 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm
Diamètre du dôme	62 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur du bandage de roue	Gris ardoise (RAL7015)
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte
Diamètre Œil	32 mm
Longueur Œil	51 mm
Position du filetage de l'Œil	7 mm
Quantité de trous de montage Œil	4

© Copyright 2026 TENTE International GmbH