製品情報

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●●
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Linea low height
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	90 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	180 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	78 mm
全幅	58 mm
総重量	0.25 kg

ハウジング

ハウジング材質	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
ハウジング色	グレーホワイト（RAL9002）
オフセット	23 mm
旋回半径	78 mm
旋回径	156 mm
ドーム径	30 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	15 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	8 mm

ドイツデザイナークラブ　インターツム賞　IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面



ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH